

HOLEX**Armoire vestiaire avec toit incliné, banc et serrure à cylindre DOM, Nombre de compartiments: 2****Données de commande**

N° commande

949640 2

GTIN

Classe d'article

92S

Description**Exécution:**

Caisson avec toit incliné empêchant tout dépôt d'objets. Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette estampé. Lattes du banc en standard en hêtre, au profil env. 60×35 mm, rabotées sur toutes les faces, partie supérieure arrondie, vernis transparent. Avec serrure à cylindre de haute qualité.

Norme:**DIN 4547****Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, banc similaire gris anthracite, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur arrière	2290 mm
Profondeur banc	315 mm
Hauteur avant	2090 mm
Hauteur banc	420 mm
Prof. utile par compart.	465 mm
Largeur banc	610 mm
Hauteur utile par casier à vêtements	1260 mm
Larg. utile par compart.	220 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné	360 - 530 mm
Largeur	610 mm
Poids	59 kg
Profondeur	500 mm
Epaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires

Accessoires

Cintre Pièce 10	949775 10
Cintre Pièce 1	949775 1
Tablette à chaussures supplémentaire Largeur de compartiments 300 mm	949760 300
Plateau à chaussures en plastique Type 1	949761 1
Miroir Type 1	949770 1