

**Garant****Jeu de fraises à chanfreiner 150150 en coffret 90°, non revêtu, Nombre de fraises: 17**

## Données de commande

N° commande	150310 17
GTIN	4062406081355
Classe d'article	11M

## Description

**Exécution:**

Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret**. Pratique pour le montage et les ateliers.

Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

**Utilisation:**

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

**Contenu:**

1 fraise de chaque: Réf. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

## Description technique

Nombre de dents Z	3
Nombre de fraises	17
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré

Type d'outils	HSS
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

### Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 11,5 mm	150150 11,5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8 mm	150150 8
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 20,5 mm	150150 20,5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10 mm	150150 10
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 4,3 mm	150150 4,3
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 25 mm	150150 25
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 16,5 mm	150150 16,5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 7 mm	150150 7
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 15 mm	150150 15
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 5 mm	150150 5
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 23 mm	150150 23

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 19 mm	150150 19
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6 mm	150150 6
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 10,4 mm	150150 10,4
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 12,4 mm	150150 12,4
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 6,3 mm	150150 6,3
Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8,3 mm	150150 8,3