

**Garant**
**POMX 10T5ZEER M, HB9525, Type: ST900**

**Données de commande**

N° commande	213169 ST900
GTIN	4045197714183
Classe d'article	21A

**Description**
**Exécution:**

Conception robuste des plaquettes (épaisseur = 5,9 mm).

Géométrie d'avance élevée positive.

Longueur d'arête de planage: 2 mm pour une qualité d'état de surface élevée.

Rentabilité particulièrement élevée grâce à 5 arêtes.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 2,2$  mm.

Rayon de programmation pour  $a_{p \max}$ : 4,8 mm

Avance  $f_z$  par dent: 1,1 mm

**Description technique**

Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	4,8 mm
Type	ST900
Avance $f_z$ par dent	1,1 mm
Nombre de changements/dents	5
Code ISO plaquette	POMX 10T5ZEER M

Nuance	HB9525
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	420 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	400 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	380 m/min	P
à sec	adaptée		
Air	adaptée		