

Garant
POMX 10T5ZEER M, HB9540, Type: ST1400

Données de commande

N° commande	213172 ST1400
GTIN	4045197714190
Classe d'article	21A

Description
Exécution:

Conception robuste des plaquettes (épaisseur = 5,9 mm).

Géométrie d'avance élevée positive.

Longueur d'arête de planage: 2 mm pour une qualité d'état de surface élevée.

Rentabilité particulièrement élevée grâce à 5 arêtes.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Rayon de programmation pour $a_{p \max}$: 4,8 mm

Avance f_z par dent: 1 mm

Description technique

Type	ST1400
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	4,8 mm
Avance f_z par dent	1 mm
Nombre de changements/dents	5

Code ISO plaquette	POMX 10T5ZEER M
Nuance	HB9540
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	360 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	310 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		