

Garant
Lame de perçage HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 9,5 mm

Données de commande

N° commande	231660 9,5
GTIN	4045197714251
Classe d'article	21M

Description
Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.

Précision de concentricité à l'état monté $\leq 20 \mu\text{m}$. Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande. Les données de coupe sont valables pour l'élément de base $5 \times D$.

Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

Pour Ø élément de base D: 9,5 mm

Avance f dans GG(G): 0,21 mm/tr

Description technique

Ø D	9,5 mm
Avance f dans GG(G)	0,21 mm/tr
Pour Ø élément de base D	9,5 mm
Nombre de changements/dents	1

Nuance	HB7725
Type d'outils	Carbure
Angle de pointe	135 degré
Nombre de dents Z	2
Type de produit	Inserts de coupe pour perçage