

Garant
Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 32/12mm


Données de commande

N° commande	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Classe d'article	21U

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	38 mm
Longueur totale L	288 mm
Sous-plaquette	259033 2
Angle d'attaque κ	95 degré
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Déport L_3	22 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Taille plaque	12 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Code ISO porte-outils	A32X DCLNR/L12
Bride, vis, joint torique	259036 1
Ø queue D_s	35 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage