

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec bâti 16G, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 12x20G, Long. plan de travail: 1000/2mm**Données de commande**

N° commande	922054 1000/2
GTIN	4062406083564
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 150

Livraison:

2 x piètements, 1 x paire de goussets, caisson de tiroirs, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Largeur caisson de tiroirs	400 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	2
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur plan de travail	50 mm
Longueur plan de travail	1000 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	225 mm
Surface utile de tiroir en G	12x20
Série	vario
Poids	69 kg
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Largeur utile des tiroirs en G	12
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Hauteur caisson de tiroirs	300 mm
Hauteur	950 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12x20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927500 75
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927500 150
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 300/2	927300 300/2
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen hêtre multiplis Long. plan de travail 1000 mm	926081 1000
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Goussets Type 1	927122 1