

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec bâti 24G, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 20x20G, Long. plan de travail: 1500mm****Données de commande**

N° commande	922534 1500
GTIN	4062406084172
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 125

**Livraison:**

2 x piètements, 1 x paire de goussets, caisson à tiroirs, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Hauteur utile caisson de tiroirs	125 mm
----------------------------------	--------

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Hauteur	950 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	1
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur caisson de tiroirs	200 mm
Série	vario
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Poids	103 kg
Largeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur plan de travail	50 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 200/1	927600 200/1
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Goussets Type 1	927122 1
Épaisseur du plan de travail de 50 mm en hêtre multiplis Long. plan de travail 1500 mm	926081 1500