

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec bâti 24G, hauteur 950 mm, Plan de travail en bambou, 20x20G, Long. plan de travail: 1500/3mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 922631 1500/3 |
| GTIN             | 4062406084509 |
| Classe d'article | 9GG           |

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100

**Livraison:**

2 x piètements, 1 x paire de goussets, caisson de tiroirs, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Profondeur plan de travail | 750 mm |
|----------------------------|--------|

|                                                                                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Profondeur utile des tiroirs                                                                      | 500 mm                                                         |
| Poids                                                                                             | 120 kg                                                         |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg                                                         |
| Largeur caisson de tiroirs                                                                        | 600 mm                                                         |
| Longueur plan de travail                                                                          | 1500 mm                                                        |
| Largeur utile des tiroirs                                                                         | 500 mm                                                         |
| Profondeur utile des tiroirs en G                                                                 | 20                                                             |
| Hauteur utile caisson de tiroirs                                                                  | 225 mm                                                         |
| Profondeur caisson de tiroirs                                                                     | 650 mm                                                         |
| Hauteur caisson de tiroirs                                                                        | 300 mm                                                         |
| Largeur utile des tiroirs en G                                                                    | 20                                                             |
| Surface utile de tiroir en G                                                                      | 20×20                                                          |
| Hauteur                                                                                           | 950 mm                                                         |
| Nombre de tiroirs                                                                                 | 3                                                              |
| Epaisseur plan de travail                                                                         | 50 mm                                                          |
| Série                                                                                             | vario                                                          |
| Type de construction                                                                              | Construction en tube d'acier                                   |
| Epaisseur du matériau                                                                             | 1 mm                                                           |
| Hauteur établi                                                                                    | 950 mm                                                         |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles                                                | 75 kg                                                          |
| Epaisseur plan de travail                                                                         | 50 mm                                                          |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)                                                         | 100 %                                                          |
| Serrure à cylindre                                                                                | Cylindre modulaire                                             |
| Couleurs disponibles                                                                              | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit                                                                      | 20×20G                                                         |
| Type de produit                                                                                   | Etabli                                                         |

## Accessoires

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm                                                    | 927800 100   |
| Cache-serrure pour GridLine Type KO21                                                         | 914227 KO21  |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 50 mm                                                     | 927800 50    |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm                                                     | 927800 75    |
| Piètement Hauteur 900 mm                                                                      | 927000 900   |
| Goussets Type 1                                                                               | 927122 1     |
| Epaisseur du plan de travail de 50 mmen bambou encollé en croix Long. plan de travail 1500 mm | 926001 1500  |
| Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 300/3                                       | 927600 300/3 |