

Garant**Lame de tronçonnage Heavy Duty, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 45/6,0mm****Données de commande**

N° commande	273558 45/6,0
GTIN	4062406084387
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

A partir d'une hauteur de lame de 100 mm, avec quatre assises de plaquette.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Pour Ø pièce max.	180 mm
Hauteur de lame h ₅	45 mm
Largeur de gorge w	6 mm
Longueur totale L	225 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

