

**Garant****Lame de tronçonnage Heavy Duty, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 60/8,0mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 273558 60/8,0 |
| GTIN             | 4062406085230 |
| Classe d'article | 21U           |

**Description****Exécution:**

A partir d'une hauteur de lame de 100 mm, avec quatre assises de plaquette.

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Description technique**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Largeur de gorge w             | 8 mm                            |
| Pour Ø pièce max.              | 220 mm                          |
| Hauteur de lame h <sub>5</sub> | 60 mm                           |
| Longueur totale L              | 230 mm                          |
| Type d'utilisation             | neutre                          |
| Arrosage interne               | non                             |
| Clé système                    | oui                             |
| Rainurage axial possible       | non                             |
| Type de produit                | Lame de rainurage / tronçonnage |

