

Garant GRIDLINE

**Etabli avec unité mobile, hauteur 850 mm avec plateau en bambou, 20×20G,  
Long. plan de travail: 1500mm**



## Données de commande

N° commande	923611 1500
GTIN	4062406085971
Classe d'article	9GG

## Description

### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré,  **tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes Ø100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

### Placement:

Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 75, 100, 150, 200

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 1

### Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **unité mobile toujours anthracite RAL 7016** (non configurable), **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

## Description technique

Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Profondeur utile des tiroirs en G	20

Matériau roue	Caoutchouc plein
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Poids	158,6 kg
Surface plan de travail	vernis incolore
Longueur plan de travail	1500 mm
Poignée	non
ComfortClose	non
Ø roulette fixe	100 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur bâti	1300 mm
Nombre de tablettes réglables en hauteur	1
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur bâti	700 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Escamotable	oui
Nombre de tiroirs	4
Hauteur	850 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Pare-chocs	non
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Ø roulette directrice	100 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Type de construction	Construction en tube d'acier

Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

## Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927805 150
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927805 200
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927805 100
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927805 75