

Garant GRIDLINE

Etabli avec unité mobile, hauteur 950 mm plateau en hêtre multiplis, 20×20G, Long. plan de travail: 1500mm



Données de commande

N° commande	923634 1500
GTIN	4062406086053
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré, **tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes Ø100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 100, 125, 150, 250

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 1

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **unité mobile toujours anthracite RAL 7016** (non configurable), **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Pare-chocs	non
Profondeur bâti	700 mm

Largeur bâti	1300 mm
Ø roulette fixe	100 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Longueur plan de travail	1500 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein
Nombre de tiroirs	4
Largeur utile des tiroirs en G	20
Épaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Poignée	non
Escamotable	oui
Hauteur	950 mm
ComfortClose	non
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm
Surface plan de travail	vernis incolore
Profondeur plan de travail	750 mm
Poids	173,1 kg
Ø roulette directrice	100 mm
Nombre de tablettes réglables en hauteur	1
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de fiche, entrée	F
Tension nominale	250 V
Type de construction	Construction en tube d'acier

Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927805 150
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927805 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927805 125
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927805 250