

Garant GRIDLINE

Etabli avec unité mobile, hauteur 950 mm avec plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 1500mm



Données de commande

N° commande	923637 1500
GTIN	4062406086077
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré, **tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes Ø100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 100, 125, 150, 250

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 1

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **unité mobile toujours anthracite RAL 7016** (non configurable), **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Nombre de tiroirs	4
Poids	159,1 kg

Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Surface utile de tiroir en G	20×20
Épaisseur plan de travail	50 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Poignée	non
Escamotable	oui
Matériau roue	Caoutchouc plein
Profondeur bâti	700 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Largeur bâti	1300 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm
Pare-chocs	non
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Surface plan de travail	vernis incolore
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Nombre de tablettes réglables en hauteur	1
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur utile des tiroirs en G	20
ComfortClose	non
Profondeur plan de travail	750 mm
Hauteur	950 mm
Ø roulette fixe	100 mm
Ø roulette directrice	100 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Type de construction	Construction en tube d'acier

Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927805 125
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927805 250
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927805 150
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927805 100
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21