

Garant GRIDLINE

**Etabli avec unité mobile, hauteur 950 mm avec plateau en bambou, 20×20G,  
Long. plan de travail: 1500mm**



## Données de commande

N° commande	923631 1500
GTIN	4062406086039
Classe d'article	9GG

## Description

### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré, **tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes Ø100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

### Placement:

Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 100, 125, 150, 250

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 1

### Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **unité mobile toujours anthracite RAL 7016** (non configurable), **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

## Description technique

ComfortClose	non
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm

Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Pare-chocs	non
Nombre de tiroirs	4
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur	950 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Largeur bâti	1300 mm
Ø roulette directrice	100 mm
Ø roulette fixe	100 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Escamotable	oui
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Surface utile de tiroir en G	20×20
Matériau roue	Caoutchouc plein
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Nombre de tablettes réglables en hauteur	1
Poids	166,1 kg
Surface plan de travail	verniss incolore
Poignée	non
Profondeur bâti	700 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de fiche, entrée	F
Tension nominale	250 V
Type de construction	Construction en tube d'acier

Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927805 250
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927805 125
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927805 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927805 150
Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1	926403 1