


Attachement KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 239022 40 |
| GTIN | 4047109039926 |
| Classe d'article | 29W |

Description
Exécution:

- **Attachement équilibré à Q 6,3 à 10.000 tr/min.**
- **Avec arrosage interne.**

Norme:
DIN 69893
Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Ø queue ABS® D _s | 40 mm |
| Longueur avance L ₁ | 51 mm |
| Longueur de col A | 80 mm |
| Support | HSK-A 100 |
| Queue | ABS |
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |
| Arrosage interne | oui |
| Ø ext. d ₁ | 100 mm |
| Type de produit | Mandrins ABS |

