

**Mandrins porte-forets auto-serrants, Type: 10/16****Données de commande**

N° commande	341425 10/16
GTIN	4062406088354
Classe d'article	32W

Description**Exécution:**

Construction simple et légère.

Avec cône de mandrin porte-foret DIN 238

Utilisation:

Essentiellement pour perceuses à main.

Pour fixation sur arbres de montage 342300 – 342887 ou directement sur la broche de la machine.

Description technique

Ø ext.	43 mm
Cône intérieur	B 16
Longueur mandrin fermé	92 mm
Ø cône intérieur max.	15,733 mm
Plage de serrage	0 - 10 mm
Type de produit	Mandrins sans clé