

HEDI**Cordon prolongateur, 400 V / 16 A, Type: 10BQ2**

Données de commande

N° commande	081185 10BQ2
GTIN	4003644021192
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44). Pour utilisation dans des conditions dures, résiste aux huiles et aux acides, avec surface lisse, résistante à l'usure.

Câble blindé en PU, très souple H07BQ-F 3G1,5.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Description technique

Classe de câble	H07BQ-F
Longueur câble	10 m
Matériau câble	Câble blindé
Conception du câble	5G2,5
Indice de protection IP	IP 44
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	F
Attribut des noms de produit	400 V / 16 A
Tension	40 V

Type de produit

Rallonges (électriques)