



Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 210



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 313415 210 |
| GTIN | 2050001929488 |
| Classe d'article | 33T |

Description

Exécution:

Rainures **finement fraisées** et denture **rectifiée avec précision, brunies**.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

| | |
|------------------------|--------|
| Hauteur H | 60 mm |
| Entraxe a | 25 mm |
| Pour filetages DIN 912 | M12 |
| Pour type de mandrin | 210 mm |
| Largeur B | 40 mm |
| Largeur de rainure D | 17 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Longueur L | 90 mm |
| Entraxe b | 22 mm |
| Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |