

**Garant**
**Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 42/60mm**

**Données de commande**

N° commande	274040 42/60
GTIN	4062406093891
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

**Utilisation:**

En association avec le porte-outils 274002.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 1 à commander séparément.

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère incision.

Réduire les valeurs technologiques de 30 à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Clé système: oui

Largeur de gorge w: 4 mm

Profondeur coupe max.  $t_{max}$ : 28 mm

**Description technique**

$\varnothing$ min. 1ère gorge $D_1$	42 mm
$\varnothing$ max. 1ère gorge $D_2$	60 mm
Profondeur coupe max. $t_{max}$	28 mm

Type d'utilisation	droite
Clé système	oui
Largeur de gorge w	4 mm
Type de produit	Porte-plaquettes