

Garant**Porte-plaquettes Heavy-Duty pour carottage, gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 170/250mm****Données de commande**

N° commande	274064 170/250
GTIN	4062406094379
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l'adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

$D_1 = \text{Ø min. pour la 1ère gorge} / D_2 = \text{Ø max. pour la 1ère incision.}$

$D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

Ø max. 1ère gorge D_2	250 mm
Ø min. 1ère gorge D_1	170 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	40 mm
Type d'utilisation	gauche
Clé système	oui
Largeur de gorge w	5 mm

Fiche technique

Largeur de gorge w	6 mm
Type de produit	Porte-plaquettes