

Garant**Porte-plaquettes Medium pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 34/50mm****Données de commande**

N° commande	274014 34/50
GTIN	4062406094492
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Pour plaquettes 275000 – 275015.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l'adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère gorge.

Description technique

Ø min. 1ère gorge D_1	34 mm
Ø max. 1ère gorge D_2	50 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	14 mm
Type d'utilisation	droite
Clé système	oui
Largeur de gorge w	3 mm

Type de produit

Porte-plaquettes