

**Garant**
**Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 52/75mm**

**Données de commande**

N° commande	274044 52/75
GTIN	4062406094720
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

**Utilisation:**

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l'adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère gorge.

**Description technique**

Profondeur coupe max. $t_{max}$	18 mm
$\varnothing$ max. 1ère gorge $D_2$	75 mm
$\varnothing$ min. 1ère gorge $D_1$	52 mm
Type d'utilisation	droite
Clé système	oui
Largeur de gorge $w$	4 mm

Type de produit

Porte-plaquettes