

Garant
Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 44/60mm

Données de commande

N° commande	274036 44/60
GTIN	4062406094973
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Pour plaquettes 275021 – 275048. $D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 1 à commander séparément.

Remarque(s):

$D_1 = \emptyset$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \emptyset$ max. pour la 1ère incision.

Réduire les valeurs technologiques de 30 à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Clé système: oui

Largeur de gorge w: 3 mm

Profondeur coupe max. t_{max} : 16 mm

Description technique

Ø min. 1ère gorge D_1	44 mm
Ø max. 1ère gorge D_2	60 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	16 mm

Type d'utilisation	gauche
Clé système	oui
Largeur de gorge w	3 mm
Type de produit	Porte-plaquettes