



## Tournevis d'électricien Slim pour Pozidriv, Classic 100% isolé, Taille empreinte cruciforme: 1



### Données de commande

N° commande	668382 1
GTIN	7610733278411
Classe d'article	63E

### Description

#### Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

**Manche étroit** avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.

**Lame** en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée.

**Ø de lame réduit avec isolation de protection intégrée** pour éléments vissés et à ressort profonds (Ø lame = Ø d'isolation à l'avant de la lame).

#### Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

### Description technique

Longueur totale	175 mm
Pour Ø vis	2,1 – 3 mm
Taille empreinte cruciforme	1
Longueur lame	80 mm
Série	Classic VDE
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Type de produit	Tournevis

