

**Clés à fourches à frapper, Ouverture: 27mm****Données de commande**

N° commande	613401 27
GTIN	4062406097776
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forme robuste; forgées. Ouverture à tolérances strictes, position de la mâchoire 15°.

Norme:

DIN 133

Matière(s):

Acier spécial, surface noire.

Description technique

Longueur de clé L	175 mm
Epaisseur tête h_{max}	15,5 mm
Ouverture	27 mm
Norme	DIN 133
Position de la mâchoire	15 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier spécial
Type de produit	Clés

