

**Ecrou en T traité, Largeur de rainure D: 17mm****Données de commande**

N° commande	313505 17
GTIN	2050001929662
Classe d'article	33T

Description**Exécution:**

Rectifiés avec précision et traités.

Adapté(s) pour:

Tous les **mandrins de serrage courants** des **marques** Schunk, Forkardt, Röhms et SMW (avec denture striée).

Adapté(s) pour:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Livraison:

Avec vis cylindriques DIN 912 – 12.9!

Remarque(s):

Autres écrous en T livrables usine.

Description technique

Hauteur H	23 mm
Largeur de rainure D	17 mm

Couple de serrage maximal	70 Nm
Filetage G	M12
Hauteur d'étage h	9 mm
Type de produit	Tasseaux en T