

**Ecrou en T traité, Largeur de rainure D: 21mm****Données de commande**

N° commande	313555 21
GTIN	2050001940537
Classe d'article	33T

**Description****Exécution:**

Rectifiés avec précision et traités.

**Adapté(s) pour:**

Tous les **mandrins de serrage courants** des **marques** Schunk, Forkardt, Röhme et SMW (avec denture striée).

**Adapté(s) pour:**

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

**Livraison:**

Avec vis cylindriques DIN 912 – 12.9!

**Remarque(s):**

Autres écrous en T livrables usine.

**Description technique**

Hauteur H	27 mm
Couple de serrage maximal	150 Nm

Largeur de rainure D	21 mm
Filetage G	M16
Hauteur d'étage h	11,5 mm
Type de produit	Tasseaux en T