

**Ecrou en T traité, Largeur de rainure D: 25,5mm****Données de commande**

N° commande	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Classe d'article	33T

**Description****Exécution:**

Rectifiés avec précision et traités.

**Adapté(s) pour:**

Tous les **mandrins de serrage courants** des **marques** Schunk, Forkardt, Röhms et SMW (avec denture striée).

**Adapté(s) pour:**

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

**Livraison:**

Avec vis cylindriques DIN 912 – 12.9!

**Remarque(s):**

Autres écrous en T livrables usine.

**Description technique**

Couple de serrage maximal	220 Nm
Hauteur H	29 mm

Largeur de rainure D	25,5 mm
Filetage G	M20
Hauteur d'étage h	11 mm
Type de produit	Tasseaux en T