

Garant**Rayonnages à tôles, Type: 5****Données de commande**

N° commande	992101 5
GTIN	4062406095802
Classe d'article	91W

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Cadre de base 1560×600 mm avec fond galvanisé.

Galet support galvanisé (Ø 60 mm) pour stockage/déstockage aisé.

Arceaux 400 mm et 800 mm de haut en tube carré 30×30 mm.

Avec protection antiglissement en acier plat de 30 mm de haut.

Utilisation:

Pour le stockage à la verticale de plaques en tôle, bois, plastique, etc.

Coloris:

Cadre de base gris clair RAL 7035, arceau bleu anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 880 mm

Largeur: 1560 mm

Profondeur: 600 mm

Nombre de casiers: 5

Prof. utile de casier: 65,6 mm

Nombre d'arceaux 400 mm: 3

Description technique

Largeur d'arceau	1485 mm
Nombre d'arceaux 800 mm	3
Hauteur	880 mm
Largeur	1560 mm
Charge admissible par casier	200 kg
Nombre d'arceaux 400 mm	3
Ø galet support	60 mm
Prof. utile de casier	65,6 mm
Profondeur	600 mm
Nombre de casiers	5
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Rayonnages pour panneaux