

Garant

Porte-outils à mortaiser pour mortaiseuse Queue EWS + Benz, à partir de la largeur de rainure m: 5mm

**Données de commande**

N° commande	290351 5
GTIN	4062406099510
Classe d'article	29K

Description**Attention:**

Toujours utiliser le \varnothing de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = \varnothing de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

Description technique

\varnothing pré-perçage min. D_{min}	12,82 mm
Vis	290399 1
\varnothing queue	16 mm
Convient pour largeur de rainure m	5 mm
Long. utile L_1	37 mm
Déport L_3	6,35 mm

Porte-plaquettes $\varnothing D_1$	12 mm
Arrosage interne	non
Long. queue L_s	30 mm
Queue	EWS + Benz
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage