

**Garant**

**Porte-outils à mortaiser pour mortaiseuse Queue EWS + Benz, à partir de la largeur de rainure m: 6mm**

**Données de commande**

N° commande	290351 6
GTIN	4062406099527
Classe d'article	29K

**Description****Attention:**

Toujours utiliser le  $\varnothing$  de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm =  $\varnothing$  de pré-perçage min. 38,22 mm).

**Remarque(s):**

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

**Description technique**

Convient pour largeur de rainure m	6; 8 mm
Long. utile $L_1$	37 mm
Déport $L_3$	9 mm
$\varnothing$ pré-perçage min. $D_{min}$	17,49 mm
$\varnothing$ pré-perçage min. $D_{min}$	17,85 mm
Vis	290399 2

Ø queue	16 mm
Porte-plaquettes Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Arrosage interne	non
Long. queue L <sub>s</sub>	30 mm
Queue	EWS + Benz
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage