

**Support à billes oscillantes réglable lisse, filetage extérieur, Filetage M: M10****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 370065 M10 |
| GTIN | 2050001961914 |
| Classe d'article | 37K |

Description**Exécution:**

Bille en acier pour roulements à billes.

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Charge admissible maximale (statique) | 8 kN |
| Longueur de col L ₂ | 30 mm |
| Filetage M | M10 |
| Ø ext. D ₁ | 8,6 mm |
| Longueur l | 15,7 mm |
| Ouverture de clé | 17 mm |
| Type de produit | Support à bille oscillante |

