

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: DM/16S



Données de commande

N° commande	260916 DM/16S
GTIN	4251414902718
Classe d'article	29D

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**. Modèle étroit.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: DM

Code ISO tête de coupe: STUCR/L 16

Plaquette adaptée: TC ..16T3..

Corps de base adapté: 264910 – 264922

Ø pré-perçage min. D_{min} : 22 mm

Déport: 22 mm

Longueur totale: 32 mm

Description technique

Longueur totale	32 mm
-----------------	-------

Taille plaquette	165 mm
Corps de base adapté	264910 – 264922
Plaquette adaptée	TC ..16T3..
Série	Tête de coupe
Ø pré-perçage min. D_{min}	22 mm
Déport	22 mm
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	STUCR/L 16
Système	DM
Vis pour plaquette	269023 3
Ø queue	40 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Accessoires

Vis de serrage	269432
Vis de serrage	269433
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500