

Garant**Mandrins porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 50 A = 100, Ø serrage D1: 8mm****Données de commande**

N° commande	302655 8
GTIN	4062406100155
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. **Avec canaux d'arrosage obturables.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø ext. D	28 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Ø serrage D ₁	8 mm
Vis de serrage de rechange 309900	8
Support	BT 50 A = 100
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339

Fiche technique

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/302655-8>