

Garant
Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 court, Ø serrage D1: 18mm

Données de commande

N° commande	302596 18
GTIN	4062406100360
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. **Avec canaux d'arrosage obturables.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	63 mm
Ø serrage D ₁	18 mm
Ø ext. D	50 mm
Vis de serrage de rechange 309900	16
Support	BT 40 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 16 mm	309900 16
---	-----------