

Garant
Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 50 court, Ø serrage D1: 14mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302650 14 |
| GTIN | 4062406100377 |
| Classe d'article | 31A |

Description
Exécution:

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. **Avec canaux d'arrosage obturables.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Ø ext. D | 44 mm |
| Ø serrage D ₁ | 14 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 12 |
| Longueur de col cote A | 55 mm |
| Support | BT 50 court |
| Norme | DIN 6359 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-2 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Forme | ADB |
| Précision de concentricité | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec \varnothing serrage D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|