

**Garant****Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 50 court, Ø serrage D1: 18mm****Données de commande**

N° commande	302650 18
GTIN	4062406100384
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Avec canaux d'arrosage obturables.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Ø ext. D	50 mm
Vis de serrage de rechange 309900	16
Longueur de col cote A	63 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	18 mm
Support	BT 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339

Forme	ADB
Précision de concentricité	$\leq 3 \mu\text{m}$
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec $\varnothing$ serrage D1 16 mm	309900 16
---	-----------