



Meuleuse d'angle pneumatique, Type: 3550-120



Données de commande

N° commande	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

- Moteur de 1,5 ch offrant une puissance de 1100 W.
- Capot de protection réglable sans clé.
- Capacité du plateau de 125 mm.
- Levier de sécurité profilé et esthétique.

Meuleuse d'angle **puissante** et **compacte** pour une durée de vie maximale dans des applications exigeantes, intervalles d'entretien jusqu'à 1000 heures. Poignée ergonomique à amortissement des vibrations. Capot de protection réglable sans clé. **Filetage M14**.

Description technique

Référence fabricant	CP3550-120AA5
Poids	1,9 kg
Niveau sonore	84 dB(A)
Quantité maximale d'air absorbé	1560 l/min
Puissance de décharge	1100 W
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Ø disque max.	125 mm

Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	13 mm
Vibrations maximales suivant EN	9,8 m/s ²
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses d'angle