

TRICOFLEX**Tuyau souple noir AIRSOFT, PVC, Longueur 50 m, Ø int. tuyau: 13mm****Données de commande**

N° commande	080037 13
GTIN	3506111000597
Classe d'article	08A

Description**Exécution:**

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de –15 °C à 60 °C.

Tuyau souple Airsoft Performance, tuyau à air comprimé souple résistant à l'huile, pour outils pneumatiques. Pression de service 15 bars.

Description technique

Pression de service max.	15 bar
Ø int. tuyau	13 mm
Ø ext. tuyau	20 mm
Attribut des noms de produit	Longueur 50 m
Type de produit	Tuyau