



## Etalon de dureté HBW 10 / 3000, Valeur de dureté env.: 150



### Données de commande

N° commande	495134 150
GTIN	2050002069961
Classe d'article	49L

### Description

#### Exécution:

Etalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

#### Avantage(s):

Système de classification coloré et symbolique sur chaque emballage.

#### Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkKS**.

#### Remarque(s):

Etalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. **Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

Emballage: Boîte robuste

Ø: 125 mm

Hauteur: 16 mm

### Description technique

Ø	125 mm
Hauteur	16 mm

Méthode de contrôle	HBW 10 / 3000
Valeur de dureté env.	200
Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Etalons de dureté