

Module de mise à la terre Bouton-pression 10,3 mm, Connexion bouton-pression: INT2W



Données de commande

N° commande	972827 INT2W
GTIN	4057989025414
Classe d'article	98E

Description

Exécution:

Module de mise à la terre (avec résistance de protection de 1 MΩ) pour une mise à la terre ESD aisée avec un œillet à visser. Câble lisse (1,5 m).

Contact: 2×boutons-pression de 10,3 mm.

Remarque(s):

L'article 972827 réf. INT2W convient mieux à une utilisation internationale, étant donné que la connexion s'effectue via un œillet à visser. Les modules de mise à la terre 972821 réf. DE1W, 972823 réf. DE3 et 972825 réf. DE6W ne peuvent être raccordés que via l'adaptateur correspondant. Veiller à ce que les adaptateurs soient conducteurs ESD.

Convient également pour une utilisation internationale.

Isolation électrique: ZED/ESD

Description technique

Nombre de boutons-poussoirs	2
Ø bouton-poussoir	10,3 mm
Pour usage international	oui
Connexion de masse ESD	Œillet à visser
Mise à la terre de personnes	secondaire
Type de câble	lisse

Longueur câble	1,5 m
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Module de mise à la terre