

Garant GRIDLINE

Etabli mobile, porte à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail en hêtre multiplis, 20×20G, Long. plan de travail: 1250mm**Données de commande**

N° commande	924054 1250
GTIN	4062406101800
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles, déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main et charge admissible de 75 kg.

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec **bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces**, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 625

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 1

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 200, 250

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Profondeur plan de travail	750 mm
----------------------------	--------

Hauteur	950 mm
Largeur bâti	1100 mm
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Ø roulette directrice	125 mm
ComfortClose	non
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Poignée	non
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	4
Epaisseur plan de travail	25 mm
Profondeur bâti	700 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	625 mm
Ø roulette fixe	125 mm
Longueur plan de travail	1250 mm
Pare-chocs	non
Nombre de portes	1
Largeur utile des tiroirs en G	20
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Poids	139,4 kg
Matériau roue	Polyuréthane
Série	Ready-to-go
Surface utile de tiroir en G	20x20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Escamotable	non
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	25 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927805 200
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927805 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927805 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927805 250