

Garant GRIDLINE

Etabli mobile, porte à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail en bambou, 20x20G, Long. plan de travail: 1250mm



Données de commande

N° commande	924051 1250
GTIN	4062406101794
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles, déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main et charge admissible de 75 kg.

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec **bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces**, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 625

Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 200, 250

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Nombre de tiroirs	4
-------------------	---

Profondeur plan de travail	750 mm
ComfortClose	non
Poids	135,2 kg
Hauteur utile caisson de tiroirs	625 mm
Largeur bâti	1100 mm
Ø roulette directrice	125 mm
Hauteur	950 mm
Série	Ready-to-go
Largeur utile des tiroirs en G	20
Escamotable	non
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Matériau roue	Polyuréthane
Epaisseur plan de travail	25 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Ø roulette fixe	125 mm
Matériau plan de travail	Bambou
Pare-chocs	non
Profondeur bâti	700 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Longueur plan de travail	1250 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de portes	1
Poignée	non
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	25 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927805 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927805 200
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927805 250
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927805 100