

Garant GRIDLINE

## Etabli hexagonal, 20×20G, Modèle: T3



### Données de commande

N° commande	925814 T3
GTIN	4062406102159
Classe d'article	9GG

### Description

#### Exécution:

Etabli hexagonal en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Plan de travail de 50 mm d'épaisseur en bois de hêtre multiplis, collé, étanche à l'eau. Avec vernis UV incolore.

#### Placement:

Hauteurs frontales des tiroirs mm: 75, 75, 100

Hauteurs des portes mm: 425

#### Livraison:

6 caissons de tiroirs, 6 tôles intermédiaires, plan de travail, matériel de fixation.

#### Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

#### Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm

## Fiche technique

Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Surface plan de travail	vernis incolore
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Poids	462 kg
Hauteur	850 mm
Nombre de tiroirs	3
ComfortClose	non
Série	vario
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	2000 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli hexagonal

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75

## Fiche technique

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21