

Garant**Lame de tronçonnage HSS, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w:
19/2,2mm**

Données de commande

N° commande	273560 19/2,2
GTIN	4045197719188
Classe d'article	21U

Description

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984 – 273994 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	2,2 mm
Hauteur de lame h ₅	19 mm
Pour Ø pièce max.	40 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	21 mm
Longueur totale L	86 mm
Type d'outils	HSS
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

