



Coupe-câbles à cliquet pour câbles armés d'acier (câbles SWA) Isolation VDE, Longueur totale: 315mm



Données de commande

N° commande	731260 315
GTIN	4003773078579
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tranchants rectifiés avec précision et arête de coupe trempée par induction.

Isolation jusqu'à 1000 V, suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Utilisation:

Pour le sectionnement de câbles armés d'acier (câbles SWA) avec actionnement à une ou deux mains. Idéal pour une utilisation dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé et trempé.

Accessoire(s):

Couteau pivotant de rechange 731251.

Remarque(s):

Ne convient pas pour couper des câbles ACSR ni des câbles métalliques.

Description technique

Longueur totale	315 mm
Capacité de coupe	380 mm ²
Capacité de coupe jusqu'à Ø	45 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Matériau	Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé
Fonction de cliquet	oui
Type de produit	Ciseaux

Accessoires

Couteau pivotant pour coupe-câbles à cliquet SWA avec vis et écrou Type 315	731251 315
---	------------