

**Pinces de serrage ER Avec joint, ER25, Ø serrage nom. d: 5/8mm****Données de commande**

N° commande	308959 5/8
GTIN	4062406104290
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour Ø nom.

Description technique

Support	ER25
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	429 E
Ø ext. D	26 mm
Longueur totale L	34 mm
Type de produit	Pince de serrage