

KÄRCHER**Nettoyeur haute pression à eau froide, Référence fabricant: HD511P****Données de commande**

N° commande	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Classe d'article	07C

Description**Exécution:**

Nettoyeur haute pression mobile avec moteur AC. Appareil avec **commande par interrupteur à pression**, système anti-noeud, flexible haute pression pivotant sous pression et lance INOX pivotante. Pompe axiale à 3 pistons robuste avec tête de cylindre en laiton. Raccord d'admission d'eau en laiton. Température maximale d'alimentation en eau 60 °C.

La poignée-pistolet **EASY!Force** utilise l'effet de recul du jet haute pression pour réduire la force que l'utilisateur doit exercer sur la gâchette. Procure un confort totalement inédit, pour un travail sans fatigue. Clapet intégralement en céramique perfectionné. Système de raccordement intégré EASY!Lock. Permet une installation simple et rapide des accessoires (par ex. buses, tubes d'acier) avec des raccords homogènes.

Livraison:

Avec flexible haute pression de 10 m, lance INOX de 850 mm avec embout simple.

Description technique

Poids	20,5 ks
Puissance absorbée	2200 W
Référence fabricant	HD 5/11 P *EU

Pression de service	110 bar
Débit	490 l/h
Fusible secteur	10 A
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Nettoyeurs haute pression