

SWISS TOOLS

Corps de barre d'alésage anti-vibratoire, PSC, Ø queue / Ø D – cote A: 63/25-150 mm



Données de commande

N° commande	320408 63/25-150
GTIN	2050001772633
Classe d'article	36D

Description

Exécution:

- Pour un tournage efficace.
- Pour usinage à gauche et à droite.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826 – 264827.

Arrosage interne: oui

Description technique

Longueur de col cote A	150 mm
Ø queue	63 mm
Ø D	25 mm
Support	PSC
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Type de produit	Corps de base pour barres d'alésage

